



Transita 120

Radio digitale DAB+/FM portatile con estetica vintage, dotata di batteria con una durata di fino a 30 ore

Colore	EAN	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
verde	4019588239920	0002/3992	1,81	1,52	25,5 x 15,5 x 10,8	30 x 17 x 19
beige	4019588139923	0001/3992	1,81	1,52	25,5 x 15,5 x 10,8	30 x 17 x 19

DOTAZIONE TOP

Radio digitale DAB+	Radio FM (con RDS e PLL)	Memoria dei preferiti (10 DAB+/10 FM)
Display LCD con illuminazione e visualizzazione dot matrix	Batteria integrata, fino a 30 ore di riproduzione	Equalizzatore
Maniglia in metallo		

FILTER-NAVIGATION

Tipo di ricezione: FM
Modalità di funzionamento: Alimentazione di rete
Dotazione: Sveglia con timer
Connessioni: AUX IN

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE

batteria integrirt: sì
Gruppo batteria: Li-Ion 7.4V / 5.000mAh / 37 Wh
Duur batterij: 30 h
Tempo di carica batteria: 6
Tensione nominale: 230
Frequenza: 50
Alimentatore: DC 12 V / 1000 mA
Tipo di alimentatore: Extern

ALTOPARLANTE

Głośnik Mono: Si

ALTOPARLANTI

Potenza in uscita: 5 (RMS)

Equalizzatore: Sì

COLLEGAMENTI

Audio in / AUX in: Sì

Collegamento cuffie (jack da 3,5mm): 1

DISPLAY

Tipo: LCD

ALTRE FUNZIONI

Lingue OSD: Inglese, Tedesco, Francese, Italiano

COMANDO/COMFORT

Timer sveglia: Sì

Sleep timer: Sì

Funzione snooze: Sì

Memoria canali preferiti UKW: 10

Memoria canali preferiti DAB+: 10

DOTAZIONE TOP

Dotazione top: Radio digitale DAB+

Dotazione top: Radio FM (con RDS e PLL)

Dotazione top: Memoria dei preferiti (10 DAB+/10 FM)

Dotazione top: Display LCD con illuminazione e visualizzazione dot matrix

Dotazione top: Batteria integrata, fino a 30 ore di riproduzione

Dotazione top: Equalizzatore

Dotazione top: Maniglia in metallo

AMBIENTE

Umidità dell'aria: 5 - 90 relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Temperatura ambiente: 5 - 35

CONSUMO ELETTRICO

Standby: <1

Funzionamento: 12

RADIO / RICEZIONE

Banda digitale III, DAB, DAB+: 174 - 240

UKW analogico: 87,5 - 108

Antenna: DAB/UKW-Teleskopantenne

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Transita 120, alimentatore, istruzioni per l'uso